

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| flux luminos:            | 500 lm                                                                    |
| putere maxima:           | 9W                                                                        |
| tensiune nominală:       | 12÷24V DC                                                                 |
| tensiune admisibilă:     | 10,5÷30V DC                                                               |
| curent la 13,2V:         | 0,6A                                                                      |
| curent la 28V:           | 0,3A                                                                      |
| curent maxim:            | 0,8A                                                                      |
| temperatura de culoare:  | 4500÷5000K                                                                |
| fascicul:                | fascicul larg                                                             |
| unghi fascicul:          | 32° x 13°                                                                 |
| evaluare IP:             | IP67, IP69K, IP66                                                         |
| temperatura de lucru:    | -40°C ÷ 80°C                                                              |
| material carcasa:        | aluminiu / plastic                                                        |
| material lentilei:       | sticlă                                                                    |
| rezistența la coroziune: | ISO 9227, 500h                                                            |
| rezistența la vibrații:  | 15,3G 24÷2000Hz                                                           |
| clasa EMC CISPR 25:      | III                                                                       |
| conectori încorporați:   | AMP Faston 250, Deutsch DT                                                |
| alte:                    | protecție: - împotriva supraîncălzirii<br>- împotriva polarității inverse |



Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de instalare: locuri adaptate din fabrică, montaj în niște autovehicul ca degajat pe elementele caroseriei.

Lămpile în versiunea cu suport pot fi montate suspendat sau în picioare.


La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138



| Cod articol       | Diametru<br>Ø80<br>Ø84 | Evaluare IP<br>IP66<br>IP67<br>IP69K | Accesorii<br>modul LED 12V-24V<br>cablu 0,5 m<br>cablu 0,15 m | Metoda de montare<br>degajare<br>în picioare | Suport<br>4 șur.<br>M8<br>3 buloane<br>3 șur.<br>3 nuci | Conectori<br>AMP Faston 250<br>Deutsch DT<br>AMP SuperSeal 1,5 |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>CRC1.48101</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC1.48121        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC1.48131        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC1.48111        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC1.48112        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48201</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48203</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48204</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48202        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48211        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48213        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48214</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48212</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| <b>CRC2.48221</b> | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48223        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48224        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48222        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48231        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48233        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48234        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |
| CRC2.48232        | ✓                      | ✓                                    | ✓                                                             | ✓                                            | ✓                                                       | ✓                                                              |